

Garant**SNHX 1207 neutral, Typ: UNI****Beställningsdata**

Ordernummer	218621 UNI
GTIN	4045197532220
Artikelklass	21A

Beskrivning**OBS!:**

Riktvärden för användning för a_e max.

Teknisk beskrivning

Typ	UNI
Fasbredd	0,25 mm
Sort	HB7525
skärtjocklek E	7,94 mm
ISO-kod vändskär	SNHX 1207
Skärmaterial	VHM
plattans tjocklek	7 mm
För spårbredd a_p	12 / 16 mm
Antal byten/skär	4

Produktslag

Vändskär för fräsning