

**Garant****VCGX 220505 FN, HU7810, Typ: ALU**

## Beställningsdata

Ordernummer	211853 ALU
GTIN	4045197513069
Artikelklass	21A

## Beskrivning

### Utförande:

Finkornig ytstruktur, polerad spånbreakartyta – extrem reduktion av risken för vidhäftning.

### OBS!:

$a_{p\max} = 7 \text{ mm}$  för grovbearbetning med  $a_e = 1 \times D$ .

## Teknisk beskrivning

Typ	ALU
Matning $f_z$	0,25 mm
Antal byten/skär	2
Hörnradie	0,5 mm
ISO-kod vändskär	VCGX 220505 FR
Sort	HU7810
Skärmaterial	VHM
Produktslag	Vändskär för fräsning

**Användardata**

	<b>Lämplighet</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kod</b>
Aluminium, plast	lämplig	1900 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	1900 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	500 m/min	N
CuZn	lämplig	400 m/min	N
Grafit, glasfiber	mindre lämplig	100 m/min	N
vått maximal	lämplig		
torrt	mindre lämplig		