

Garant**SNHX 1205 neutral, Typ: ST900****Beställningsdata**

Ordernummer	218611 ST900
GTIN	4045197656490
Artikelklass	21A

Beskrivning**OBS!:**

Riktvärden för användning för a_e max.

Teknisk beskrivning

Matning f_z per tand	0,08 mm
Typ	ST900
Fasbredd	0,25 mm
Sort	HB7525
skärtjocklek E	5,56 mm
ISO-kod vändskär	SNHX 1205
Skärmaterial	VHM
plattans tjocklek	5,4 mm
För spårbredd a_p	10 / 14 mm

Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för fräsning