

# Yale

## Snabblyftblock Yalelift 360°, lyftförmåga: 3t



### Beställningsdata

Ordernummer	086025 3
GTIN	4025092930901
Artikelklass	08X

### Beskrivning

#### Utförande:

Varje snabblyftblock provas i fabriken med överlast och levereras med bruksanvisning och provningscertifikat.

Handkedjestyningen är roterbar 360° och kan därför manövreras från valfritt håll. Konstruerad för krävande användning. Följer de senaste europeiska säkerhetsföreskrifterna. Användaren behöver inte längre arbeta inom lastens riskområde.

#### OBS!:

**Bärförmåga upp till 20 ton, kedjemagasin och slirkoppling på begäran.**

Version med integrerat chassi, galvaniserat utförande och ATEX på begäran.

### Teknisk beskrivning

lyftförmåga	3000 kg
Bärförmåga t	3 t
normal lyfthöjd	3 m
antal kedjesträngar	1

lyftkraft vid nominell last	38 daN
vikt	34 kg
Produktslag	Lyftblock