

Yale

Elkedjelyftblock CPV VEGO, Typ: 1-4



Beställningsdata

Ordernummer	086035 1-4
GTIN	2050001790590
Artikelklass	08Y

Beskrivning

Utförande:

Elkedjelyftblock med **lyftkrok** i robust och tillförlitlig konstruktion. Den inbyggda **ändlägesbrytaren** för högsta och lägsta krokläge förlänger livslängden för slirkoppling, motor och hus. Drivverksgrupp 1 Am, inkopplingstid 50 % vid en hastighet, standarddriftspänning (400 V/50 Hz). Högre driftsäkerhet tack vare 42 V skyddsstyrning, kapslad manöverställare i kapslingsklass IP65, motorer IP55.

OBS!:

Utföranden med 2 hastigheter (finlyft), andra lyfthöjder, chassi, kedjeförvaring, radio och 230 V-utförande på begäran.

Teknisk beskrivning

normal lyfthöjd	3 m
lyftförmåga	1000 kg
Drivverksgrupp enligt FEM/ISO	1AM
automatisk ändlägesfrånkoppling	ja

inställbar slirkoppling	ja
Typ	1-4
antal kedjesträngar	2
Bärförmåga t	1 t
lyfthastighet	4 m/min
vikt	28 kg
Produktslag	Lyftblock