

**Garant****Hörnfräs 90° Kort, weldon-skaft, Ø D / Antal skäreggar Z: 25/2mm**

## Beställningsdata

Ordernummer	215705 25/2
GTIN	4045197410559
Artikelklass	210

## Beskrivning

**Utförande:**

Hörnfräs med ojämnt avstånd mellan skären för smidig bearbetning.

**OBS!:**

GARANT momentskruvmejsel TQ nr **211750 strl. 5,0** använd med klinga nr. **674252 strl. 15IP**.

## Teknisk beskrivning

totallängd $L_{tot}$	100 mm
Skär-Ø $D_c$	25 mm
Skruvsats förvändskär	219811 (15IP; 5,0 Nm)
Passande vändskär	AP.. 16..
Skaftdiameter $D_s$ h6	25 mm
Utkragningslängd $L_1$	44 mm
Antal skär Z	2
Skaftutförande	weldon-skaft

Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Hörnfräsning
Skärdelning	Oregelbunden
Invändig	ja
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Hörnfräs

## Tillbehör

Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 5,0 Nm	211750 5,0
Vändskärsskruvsats 10 delar	219811
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP
Vändskärsskruvsats 10 delar	219812