

Garant**APMT 060204 ER, HB7520, Typ: ST1400**

Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 215656 ST1400 |
| GTIN | 4045197601469 |
| Artikelklass | 21A |

Beskrivning

OBS!:

Riktvärden för användning för $a_e = 0,25 \times D$ / $a_p = 3$ mm, $a_{p\max} = 4$ mm.

Teknisk beskrivning

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Matning f_z per tand | 0,1 mm |
| Typ | ST1400 |
| Hörnradie | 0,4 mm |
| Serie | Softcut® |
| ISO-kod vändskär | APMT 060204 ER |
| Sort | HB7520 |
| Skärmaterial | VHM |
| Produktslag | Vändskär för fräsning |

Användardata

| | Lämplighet | V_c | ISO-kod |
|-------------------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| Stål < 1100 N/mm ² | lämplig | 170 m/min | P |
| Stål < 1400 N/mm ² | lämplig | 150 m/min | P |
| vått maximal | mindre lämplig | | |
| torrt | lämplig | | |