

Garant**HiPer-Drill skärinsats h7, HB7630, Ø D: 18,6 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	231650 18,6
GTIN	4045197662170
Artikelklass	21M

Beskrivning**Utförande:**

V-slipad skärinsats för noggrann positionering och stabil infästning.

Rundgångsnoggrannhet i monterat tillstånd $\leq 20 \mu\text{m}$. För hål upp till noggrannhet IT9.

OBS!:

Andra dimensioner kan levereras på förfrågan. Skärdata gäller för grundelement $5 \times D$.

Pilothål bör enbart borraras med skärinsats av samma typ.

Spetsvinkel: 135 grad

för stomme-Ø D: 18 mm

Matning f i rostfritt stål $> 900 \text{ N/mm}^2$: 0,2 mm/v

Teknisk beskrivning

Matning f i rostfritt stål $> 900 \text{ N/mm}^2$	0,2 mm/v
för stomme-Ø D	18 mm
Ø D	18,6 mm
Antal byten/skär	1

Sort	HB7630
Skärmaterial	VHM
Spetsvinkel	135 grad
Antal skär Z	2
Produktslag	Skärinsats för borring

Tillbehör

Torx Plus skruv Drivanordning 8IP1	231999 8IP1
------------------------------------	-------------