

Garant**APMT 060208 ER, HB7510, Typ: ST1400**

Beställningsdata

Ordernummer	215650 ST1400
GTIN	4045197673695
Artikelklass	21A

Beskrivning

OBS!:

Riktvärden för användning för $a_e = 0,25 \times D$ / $a_p = 3$ mm, $a_{p\max} = 4$ mm.

Teknisk beskrivning

Typ	ST1400
Matning f_z per tand	0,1 mm
Hörnradie	0,8 mm
Serie	Softcut®
ISO-kod vändskär	APMT 060208 ER
Sort	HB7510
Skärmaterial	VHM
Produktslag	Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	220 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig	200 m/min	P
vått maximal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		