

Garant**Kopierfräs 0° negativ, med gänga, Ø D: 15mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 212100 15 |
| GTIN | 4045197192431 |
| Artikelklass | 210 |

Beskrivning**Utförande:**

Fräskropp med differentialdelning för jämn och fin bearbetning.

- **Hög plan- och rundgångsnoggrannhet.**
- **Steglös ny positionsinställning för vändskäret vid eggslitage.**

OBS!:

RD..07 – $a_{p \max} = 1,5$ mm.

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 1,2 används** med klinga nr **674252 strl. 8IP**.

Teknisk beskrivning

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Fästgänga M | M8 |
| Passande vändskär | RD.. 0702 |
| Ø D ₂ | 12,7 mm |
| Skär-Ø D _c | 15 mm |
| Skrivsats för vändskär | 219803 (8IP; 1,2 Nm) |
| Ø D ₁ h6 | 8,5 mm |
| Ø D ₃ | 8 mm |
| totallängd L _{tot} | 23 mm |
| Antal skär Z | 2 |

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| Invändig | ja |
| Rampningslängd L för α_{\max} | 6,21 mm |
| spiralfräsning $\varnothing D_{\min}$ | 23 mm |
| spiralfräsning a_p | 1,5 mm |
| Rampningsvinkel α_{\max} | 4,51 grad |
| spiralfräsning $\varnothing D_{\max}$ | 28 mm |
| Skaftutförande | med gänga |
| Fräs lämplig för platt form | rund |
| Fräsanvändning | Ramping |
| Fräsanvändning | Cirkulärfräsning |
| Skärdelning | Oregelbunden |
| Verktogsbyte | PowerCard |
| Produktslag | Kopierfräs |

Tillbehör

| | |
|--|------------|
| Vändskärsskruvsats 10 delar | 219803 |
| Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 1,2 Nm | 211750 1,2 |
| Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 6IP | 674252 6IP |