

**Garant****HM-hållare konfigureringsbar, för skärhuvuddiameter D: 10mm****Beställningsdata**

Ordernummer	212000 10
GTIN	4045197659217
Artikelklass	29W

**Beskrivning****Utförande:**

Precisionsslipad grundhållare för GARANT TopCut kopierfräsar.

**Systemrundgångsnoggrannhet  $\leq 10 \mu\text{m}$**  genom koniskt fäste och plan anliggning i kombination.

Skaftet slipat i h6 längs hela sin längd – för individuell kapning och avfasning.

**OBS!:**

**Maximalt fräsdjup** =  $L_1 + l$ ;  $l$  = se mått för kopierfräsar: Nr 210050 – 210410.

Chucknyckel = nr 219987.

Insats för momentnyckel = nr 219986.

Minska tekniska data vid långa verktygsutligg.

Skaftet kan avfasas ned till  $\varnothing d_{1 \text{ min}}$ .

**Teknisk beskrivning**

för skärhuvuddiameter D	10 mm
Skaftdiameter $D_s$ h6	12 mm
minimal frigörbar ytterdiameter $d_1$	9,8 mm
Effektiv längd $L_1$	20 mm
rekommenderat åtdragningmoment	5 Nm
totallängd L	125 mm
Serie	TopCut
Invändig	ja
Produktslag	Hållare för fräs med gänga

