

# Yale

## Yale hålkolvscylinder YCS, Tryckkraft/slag (t/mm): 12/40



### Beställningsdata

Ordernummer	086070 12/40
GTIN	4025092150873
Artikelklass	08Y

### Beskrivning

#### Utförande:

Yale hydraulikverktyg är tillverkade av högkvalitativt **CrMo-stål** vilket ger klart högre hållfasthet i det "elastiska området" och därmed **mycket längre livslängd**. Alla monteringsdelar – för såväl yttre som inre montering – motsvarar den **metriska standardserien**, vilket avsevärt förenklar monterings- och servicearbeten samt inköp av reservdelar. **100 % kompatibilitet** med alla 700 bars hydrauliksystem.

På grund av sitt **genomgående mitthål** är dessa cylindrar lämpliga för användning där det krävs hög dragkraft med hjälp av **gängspindlar**, snabbkoppling.

Alla monteringsdelar – för såväl yttre som inre montering – motsvarar den **metriska standardserien**, vilket avsevärt förenklar monterings- och servicearbeten samt inköp av reservdelar. **100 % kompatibilitet** med alla 700 bars hydraulsystem på marknaden.

#### Användningsdata:

**Förspänning** av dragankare, **in- och utpressning** av lager och axlar, **avdragning** av kugghjul och remskivor samt dragning och skjutning av tunga konstruktioner.

#### leveransinnehåll:

Inklusive tryckkoppling 3/8-NPT. Driftklar vid leverans, dvs. inklusive kopplingsmuffar, härdad tryckplatta av stål samt med gängat fästhål, men **utan** anslutningsledningar och adapter.

#### OBS!:

**Slutna system förmonteras, fylls och luftas på fabriken.**

Hydraulhandpump, se nr 086050, hydraulslang nr 086081.

### Teknisk beskrivning

genomgångshål, Ø	20 mm
------------------	-------

lyfthöjd	40 mm
cylinderns ytter-Ø	70 mm
vikt	3,5 kg
maximal tryckkraft	120 kN
längd inkörd	142 mm
oljevolymer	71 ml
Produktslag	Hydraulcylinder