

**Garant****Kopierfräs 0° negativ, weldon-skaft, Ø D: 15mm****Beställningsdata**

Ordernummer	212090 15
GTIN	4045197192387
Artikelklass	210

**Beskrivning****Utförande:**

Fräskropp med differentialdelning för jämn och fin bearbetning.

- **Hög plan- och rundgångsnoggrannhet.**
- **Steglös ny positionsinställning för vändskäret vid eggslitage.**

**OBS!:**

RD..07 –  $a_{p\max} = 1,5$  mm.

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 1,2 används** med klinga nr **674252 strl. 8IP**.

**Teknisk beskrivning**

Skär-Ø $D_c$	15 mm
totallängd $L_{tot}$	90 mm
Skaftdiameter $D_s$ h6	16 mm
Längd Ø $d_1$	40 mm
Skruvsats för vändskär	219803 (8IP; 1,2 Nm)
Passande vändskär	RD.. 0702
Ø $D_3$	8 mm
Utkragningslängd $L_1$	24,5 mm
Antal skär Z	2
Invändig	ja
spiralfräsning Ø $D_{max}$	28 mm

spiralfräsning $\varnothing D_{\min}$	23 mm
Rampningsvinkel $\alpha_{\max}$	4,51 grad
Rampningslängd L för $\alpha_{\max}$	6,23 mm
spiralfräsning $a_p$	1,5 mm
Inställningsvinkel $\kappa$	15 - 28 grad
Skaftutförande	weldon-skaft
Fräs lämplig för platt form	rund
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Skärledning	Oregelbunden
Verktogsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs

## Tillbehör

Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 1,2 Nm	211750 1,2
Vändskärsskruvsats 10 delar	219803
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 6IP	674252 6IP