

Garant**Kopierfräs 0° negativ, med gänga, Ø D: 25mm****Beställningsdata**

Ordernummer	212100 25
GTIN	4045197193599
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:**

Fräskropp med differentialdelning för jämn och fin bearbetning.

- **Hög plan- och rundgångsnoggrannhet.**
- **Steglös ny positionsinställning för vändskäret vid eggslitage.**

OBS!:

RD..07 – $a_{p\max} = 1,5$ mm.

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 1,2 används** med klinga nr **674252 strl. 8IP**.

Teknisk beskrivning

totalängd L_{tot}	35 mm
Ø D_1 h6	12,5 mm
Fästgänga M	M12
Ø D_2	20,7 mm
Skruvsats för vändskär	219803 (8IP; 1,2 Nm)
Skär-Ø D_c	25 mm
Passande vändskär	RD.. 0702
Ø D_3	18 mm
Antal skär Z	5

Invändig	ja
Rampningslängd L för α_{\max}	16,21 mm
spiralfräsning $\varnothing D_{\min}$	43 mm
spiralfräsning a_p	1,5 mm
Rampningsvinkel α_{\max}	1,73 grad
spiralfräsning $\varnothing D_{\max}$	48 mm
Skaftutförande	med gänga
Fräs lämplig för platt form	rund
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Skärdelning	Oregelbunden
Verktogsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs

Tillbehör

Vändskärsskruvsats 10 delar	219803
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 6IP	674252 6IP
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 1,2 Nm	211750 1,2