

Garant**Kopierfräs 0° negativ, weldon-skaft, Ø D: 15Lmm****Beställningsdata**

Ordernummer	212090 15L
GTIN	4045197192394
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:**

Fräskropp med differentialdelning för jämn och fin bearbetning.

- **Hög plan- och rundgångsnoggrannhet.**
- **Steglös ny positionsinställning för vändskäret vid eggslitage.**

OBS!:

RD..07 – $a_{p\ max} = 1,5\ mm$.

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 1,2 används** med klinga nr **674252 strl. 8IP**.

Teknisk beskrivning

Ø D ₃	8 mm
Utkragningslängd L ₁	26 mm
Skruvsats för vändskär	219803 (8IP; 1,2 Nm)
Passande vändskär	RD.. 0702
Skär-Ø D _c	15 mm
Skaftdiameter D _s h6	20 mm
totallängd L _{tot}	135 mm
Längd Ø d ₁	80 mm
Antal skär Z	2
Invändig	ja
spiralfräsning Ø D _{max}	28 mm

spiralfräsning $\varnothing D_{\min}$	23 mm
Rampningsvinkel α_{\max}	4,51 grad
Rampningslängd L för α_{\max}	6,23 mm
spiralfräsning a_p	1,5 mm
Inställningsvinkel κ	15 - 28 grad
Skaftutförande	weldon-skaft
Fräs lämplig för platt form	rund
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Skärdelning	Oregelbunden
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs

Tillbehör

Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 6IP	674252 6IP
Vändskärsskruvsats 10 delar	219803
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 1,2 Nm	211750 1,2