

**Garant****Kopierfräs 0° negativ, med gänga, Ø D: 32mm****Beställningsdata**

Ordernummer	212100 32
GTIN	4045197192486
Artikelklass	210

**Beskrivning****Utförande:**

Fräskropp med differentialdelning för jämn och fin bearbetning.

- **Hög plan- och rundgångsnoggrannhet.**
- **Steglös ny positionsinställning för vändskäret vid eggslitage.**

**OBS!:**

RD..07 –  $a_{p \max} = 1,5$  mm.

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 1,2 används** med klinga nr **674252 strl. 8IP**.

**Teknisk beskrivning**

totallängd $L_{tot}$	42 mm
Ø $D_1$ h6	17 mm
Skruvsats för vändskär	219803 (8IP; 1,2 Nm)
Ø $D_2$	28,7 mm
Passande vändskär	RD.. 0702
Skär-Ø $D_c$	32 mm
Fästgंगा M	M16
Ø $D_3$	25 mm
Antal skär Z	5

Invändig	ja
Rampningslängd L för $\alpha_{\max}$	23,21 mm
spiralfräsning $\varnothing D_{\min}$	57 mm
spiralfräsning $a_p$	1,5 mm
Rampningsvinkel $\alpha_{\max}$	1,21 grad
spiralfräsning $\varnothing D_{\max}$	62 mm
Skaftutförande	med gänga
Fräs lämplig för platt form	rund
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Skärledning	Oregelbunden
Verktogsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs

## Tillbehör

Vändskärsskruvsats 10 delar	219803
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 6IP	674252 6IP
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 1,2 Nm	211750 1,2