

**APHT 160424ER-46, SP6519, Typ: UNI****Beställningsdata**

Ordernummer	215775 UNI
GTIN	2050002058217
Artikelklass	28E

Beskrivning**OBS!:**

Dessa vändskärsplattor får **bara användas med skruv nr 229908 (15 IP; 5,0 Nm)**. Vid användning av vändskärsplattor med $r \geq 3,2$ mm på hållare nr 215705, 215710, 215715 och 215717 måste vändskärsfickan modifieras.

Teknisk beskrivning

Typ	UNI
Hörnradie	2,4 mm
ISO-kod vändskär	APHT 160424ER-46
Sort	SP6519
Skärmaterial	VHM
Produktslag	Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	250 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	200 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	170 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	130 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig	110 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	180 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	lämplig	155 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	lämplig	45 m/min	S
GG(G)	lämplig	200 m/min	K
Uni	lämplig		
vått maximal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		
Luft	lämplig		