

Garant**APGT 1604 PDTR, HB7805, Typ: ALU****Beställningsdata**

Ordernummer	215730 ALU
GTIN	4045197658180
Artikelklass	21A

Beskrivning**OBS!:**

Riktvärden för användning gäller för fräsar nr 215705 till 215717, $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p\max} = 7$ mm.

plattans tjocklek: 4,76 mm

Matning f_z per tand: 0,18 mm

Teknisk beskrivning

Typ	ALU
Matning f_z per tand	0,18 mm
ISO-kod vändskär	APGT 1604 PDTR
Sort	HB7805
Skärmaterial	VHM
plattans tjocklek	4,76 mm
Produktslag	Vändskär för fräsning

