

**Garant****Hörnfräs 90°, med hål, Ø D / Antal skäreppor Z: 100/8mm****Beställningsdata**

Ordernummer	215715 100/8
GTIN	4045197410672
Artikelklass	210

**Beskrivning****Utförande:**

Hörnfräs med ojämnt avstånd mellan skären för smidig bearbetning.

**OBS!:**

GARANT momentskruvmejsel TQ nr **211750 strl. 5,0** använd med klinga nr. **674252 strl. 15IP**.

**Teknisk beskrivning**

FästhålsØ	32 mm
Skär-Ø D <sub>c</sub>	100 mm
Skruvsats förvändskär	219812 (15IP; 5,0 Nm)
totalängd L <sub>tot</sub>	50 mm
Passande vändskär	AP.. 16..
Antal skär Z	8
Skaftutförande	med hål
Inställningsvinkel κ	90 grad

Fräsanvändning	Hörnfräsning
Skärdelning	Oregelbunden
Invändig	ja
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Hörnfräs

---

## Tillbehör

Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 5,0 Nm	211750 5,0
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP
Vändskärsskruvsats 10 delar	219812