

Garant**Kopierfräs 0° negativ, med hål, Ø D / Antal skäreppor Z: 52/7mm****Beställningsdata**

Ordernummer	212125 52/7
GTIN	4045197192615
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:**

Fräskropp med differentialdelning för jämn och fin bearbetning.

- **Hög plan- och rundgångsnoggrannhet.**
- **Steglös ny positionsinställning för vändskäret vid eggslitage.**

OBS!:

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 3,8 används** med klinga nr **674252 strl. 15IP**.

$a_{p\max} = 2$ mm.

Teknisk beskrivning

Skruvsats förvändskär	219804 (15IP; 3,8 Nm)
Passande vändskär	RD.. 1003
Ø D ₃	42 mm
FästhålsØ	22 mm
Skär-Ø D _c	52 mm
totallängd L _{tot}	50 mm
Antal skär Z	7

Invändig	ja
spiralfräsning $\varnothing D_{\min}$	94 mm
spiralfräsning $\varnothing D_{\max}$	102 mm
spiralfräsning a_p	2 mm
Rampningslängd L för α_{\max}	39,45 mm
Rampningsvinkel α_{\max}	1,02 grad
Inställningsvinkel κ	15 - 30 grad
Fz Helix	0,7
Skaftutförande	med hål
Fräs lämplig för platt form	rund
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Skärledning	Oregelbunden
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs

Tillbehör

Vändskärsskruvsats 10 delar	219804
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 3,8 Nm	211750 3,8