

Garant**Kopierfräs 0° negativ, med gänga, Ø D / Antal skäreppor Z: 24/2mm****Beställningsdata**

Ordernummer	212155 24/2
GTIN	4045197192844
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:**

Fräskropp med differentialdelning för jämn och fin bearbetning.

- **hög plan- och rundgångsnoggrannhet**
- **Steglös ny positionsinställning vid eggslitage.**

Observera:

Vid användning av vändskär med positiv geometri får säkringskruvarna och säkringsbrickorna **inte** användas.

OBS!:

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 3,8 används** med klinga nr **674252 strl. 15IP**.

$a_{p\max} = 2,5$ mm.

Teknisk beskrivning

Ø D ₂	20,7 mm
Ø D ₁ h ₆	12,5 mm
totallängd L _{tot}	35 mm
Ø D ₃	12 mm
Skär-Ø D _c	24 mm
Skruvsats förvändskär	219805 (15IP; 3,8 Nm)
Fästgänga M	M12

Passande vändskär	RD..12T3
Skruvsats för vändskär	219807 (15IP; 3,8 Nm)
Antal skär Z	2
Invändig	ja
Rampningslängd L för α_{\max}	8,94 mm
spiralfräsning $\varnothing D_{\min}$	36 mm
spiralfräsning a_p	2,5 mm
Rampningsvinkel α_{\max}	5,37 grad
spiralfräsning $\varnothing D_{\max}$	46 mm
Skaftutförande	med gänga
Fräs lämplig för platt form	rund
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Skärdelning	Oregelbunden
Verktogsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs

Tillbehör

Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 3,8 Nm	211750 3,8
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP
Skruvsats för vändskär 10 delar	219807
Vändskärsskruvsats 10 delar	219805