



## Hörnfräs 90° 5720VZ16, med gänga, Ø D / Antal skäreppor Z: 32/2mm



### Beställningsdata

Ordernummer	220806 32/2
GTIN	2050002058330
Artikelklass	28R

### Beskrivning

#### Utförande:

Fräskroppar med cylindriskt skaft har balanserats med  $G = 6,3$  vid 30 000v/min. Påsticksfräsar och fräsar med modulärt gränssnitt måste balanseras tillsammans med fästet före höghastighetsbearbetning. Konstruktionen medger infästning av alla radievändskär upp till  $r_e = 6,0$  mm utan modifiering av hållaren och utan längdkorrigering.

### Teknisk beskrivning

maximalt sågdjup $a_{p\ max}$	16 mm
totallängd $L_{tot}$	50 mm
Skär-Ø $D_c$	32 mm
Fästgänga M	M16
Passande vändskär	ZD.. 16M5
Vändskärsskruv	229900 (TP20; 6,0 Nm)
Antal skär Z	2
spiralfräsning Ø $D_{max}$	62 mm
spiralfräsning Ø $D_{min}$	48 mm
Rampningslängd L för $\alpha_{max}$	22,5 mm
Rampningsvinkel $\alpha_{max}$	6,35 grad
spiralfräsning $a_p$	4 mm

Ø D <sub>3</sub>	16 mm
Skaftutförande	med gänga
Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Hörnfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Invändig	ja
Produktslag	Hörnfräs

---

## Tillbehör

Spännskruv	229900
------------	--------