

Garant**RDHX 0702 MOTN, HB7525, Typ: ST900**

Beställningsdata

Ordernummer	212212 ST900
GTIN	4045197554185
Artikelklass	21A

Beskrivning

Utförande:

Alla vändskärspaltor kan även användas med 0° negativ, och 7° positiv bärare.

OBS!:

Riktvärden för användning för $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{pmax} = 1,5$ mm.

Teknisk beskrivning

Typ	ST900
ISO-kod vändskär	RDHX 0702 MOTN
Skärmaterial	VHM
Sort	HB7525
Matning f_z per tand	0,18 mm
Antal byten/skär	1
Produktslag	Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	380 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	290 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	240 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	mindre lämplig	210 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	mindre lämplig	170 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	mindre lämplig	240 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	mindre lämplig	170 m/min	M
GG(G)	mindre lämplig	200 m/min	K
Olja	lämplig		
vått maximal	lämplig		
vått minimal	lämplig		
torrt	lämplig		
Luft	lämplig		