



Hörnfräs 90° 5720VZ16, med gänga, Ø D / Antal skäreppor Z: 32/3mm



Beställningsdata

Ordernummer	220806 32/3
GTIN	2050002058347
Artikelklass	28R

Beskrivning

Utförande:

Fräskroppar med cylindriskt skaft har balanserats med $G = 6,3$ vid 30 000v/min. Påsticksfräsar och fräsar med modulärt gränssnitt måste balanseras tillsammans med fästet före höghastighetsbearbetning. Konstruktionen medger infästning av alla radievändskär upp till $r_e = 6,0$ mm utan modifiering av hållaren och utan längdkorrigerig.

Teknisk beskrivning

Skär-Ø D_c	32 mm
Vändskärsskruv	229900 (TP20; 6,0 Nm)
Fästgänga M	M16
maximalt sågdjup $a_{p\ max}$	16 mm
totallängd L_{tot}	50 mm
Passande vändskär	ZD.. 16M5
Antal skär Z	3
Rampningslängd L för α_{max}	22,5 mm
spiralfräsning a_p	4 mm
spiralfräsning Ø D_{min}	48 mm
Rampningsvinkel α_{max}	6,35 grad
spiralfräsning Ø D_{max}	62 mm

Ø D ₃	16 mm
Skaftutförande	med gänga
Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Hörnfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Invändig	ja
Produktslag	Hörnfräs

Tillbehör

Spännskruv	229900
------------	--------