

## Garant

### Hörnfräs 90°, weldon-skaft, Ø D / Antal skäreppor Z: 25/3mm



## Beställningsdata

Ordernummer	215800 25/3
GTIN	4045197133175
Artikelklass	210

## Beskrivning

### Användningsdata:

**Universell användning i alla material.**

- Hörn- och spårfräsning, fickfräsning, cirkulärfräsning, spiralfräsning och valsfräsning.

### OBS!:

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 1,2** används med klinga nr **674252 strl. 8IP**.

- **Byt vändskärens spännskruvar efter långvarig användning. Får bara användas väl infettade (t.ex. med kopparpasta).**

## Teknisk beskrivning

totallängd $L_{tot}$	105 mm
Skrivsats förvändskär	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Utkragningslängd $L_1$	49 mm
Skaftdiameter $D_s$ h6	25 mm
Skär-Ø $D_c$	25 mm
Passande vändskär	AP.. 1003..
Antal skär Z	3
Rampningslängd L för $\alpha_{max}$	19,85 mm
spiralfräsning Ø $D_{max}$	48 mm
spiralfräsning Ø $D_{min}$	47 mm

Rampningsvinkel $\alpha_{\max}$	0,72 grad
$\varnothing D_3$	22 mm
Skaftutförande	weldon-skaft
Inställningsvinkel $\kappa$	90 grad
Fräsanvändning	Hörnfräsning
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Invändig	ja
Bearbetningsstrategi	MTC
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Hörnfräs

## Tillbehör

Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP
Vändskärsskrivsats 10 delar	219814
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 1,2 Nm	211750 1,2