

Garant**RDHX 0702 MOTN, CBN725, Typ: HART**

Beställningsdata

Ordernummer	212217 HART
GTIN	4045197375285
Artikelklass	21A

Beskrivning

Utförande:

Alla vändskärplattor kan även användas med 0° negativ, och 7° positiv bärare.

OBS!:

Montera med åtdragningsmoment 0,9 Nm.

Riktvärden för användning för $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{pmax} = 1,5$ mm.

Matning f_z per tand: 0,13 mm

ISO-kod vändskär: RDHX 0702 MOTN

Typ: HÅRD

Hörnradi: 3,5 mm

Teknisk beskrivning

Typ	HÅRD
ISO-kod vändskär	RDHX 0702 MOTN
Hörnradi	3,5 mm
Skärmaterial	CBN
Sort	CBN725

Matning f_z per tand	0,13 mm
Antal byten/skär	6
Produktslag	Vändskär för fräsning