

Garant**Kopierfräs 0° negativ, med hål, Ø D / Antal skäreppor Z: 100/7mm**

Beställningsdata

Ordernummer	212165 100/7
GTIN	4045197192912
Artikelklass	210

Beskrivning

Utförande:

Fräskropp med differentialdelning för jämn och fin bearbetning.

- **hög plan- och rundgångsnoggrannhet**
- **Steglös ny positionsinställning vid eggslitage.**

Användningsdata:

Med skruvsats för vändskär nr 219800 – för fastspänning av vändskär och låsbrickor.

Observera:

Vid användning av vändskär med positiv geometri får säkringskruvarna och säkringsbrickorna **inte** användas.

OBS!:

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 5,7** används med klinga nr **674252 strl. 20IP**.

$a_{p\max} = 3,5$ mm.

Teknisk beskrivning

Skär-Ø D _c	100 mm
Skruvsats för vändskär	219800 (20IP; 5,7 Nm)

Låsbrickssats	219955
Passande vändskär	RD..1604
FästhålsØ	32 mm
totallängd L_{tot}	50 mm
Ø D_3	84 mm
Antal skär Z	7
Invändig	ja
spiralfräsning Ø D_{min}	184 mm
spiralfräsning Ø D_{max}	198 mm
spiralfräsning a_p	3,5 mm
Rampningslängd L för α_{max}	79,92 mm
Rampningsvinkel α_{max}	0,8 grad
Inställningsvinkel κ	15 - 30 grad
Fz Helix	0,7
Skaftutförande	med hål
Fräs lämplig för platt form	rund
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Skärdelning	Oregelbunden
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs

Tillbehör

Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 5,7 Nm	211750 5,7
Låsbrickssats 10 delar	219955
Vändskärsskruvsats 10 delar	219800
	674252 20IP

Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil
20IP
