

Garant**Hörnfräs 90°, weldon-skaft, Ø D / Antal skäreppor Z: 32/5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	215800 32/5
GTIN	4045197133199
Artikelklass	210

Beskrivning**Användningsdata:**

Universell användning i alla material.

· Hörn- och spårfräsning, fickfräsning, cirkulärfräsning, spiralfräsning och valsfräsning.

OBS!:

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 1,2 används** med klinga nr **674252 strl. 8IP**.

· **Byt vändskärens spännskruvar efter långvarig användning. Får bara användas väl infettade (t.ex. med kopparpasta).**

Teknisk beskrivning

Skär-Ø D _c	32 mm
Passande vändskär	AP.. 1003..
Skrivsats för vändskär	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Utkragningslängd L ₁	54 mm
total längd L _{tot}	110 mm
Skaftdiameter D _s h6	25 mm
Antal skär Z	5
Rampningslängd L för α _{max}	26,85 mm
spiralfräsning Ø D _{max}	62 mm
spiralfräsning Ø D _{min}	61 mm

Rampningsvinkel α_{\max}	0,53 grad
$\varnothing D_3$	29 mm
Skaftutförande	weldon-skaft
Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Hörnfräsning
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Invändig	ja
Bearbetningsstrategi	MTC
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Hörnfräs

Tillbehör

Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP
Vändskärsskrivsats 10 delar	219814
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 1,2 Nm	211750 1,2