

Garant**Fasningsfräs, med hål, Vinkel γ : 75grad****Beställningsdata**

Ordernummer	215795 75
GTIN	4045197383259
Artikelklass	210

Beskrivning**OBS!:**GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 1,2 används** med klinga nr **674252 strl. 8IP**.**Teknisk beskrivning**

Fästhåls \emptyset	16 mm
Minsta \emptyset D	19 mm
totallängd L_{tot}	60 mm
Skrivsats förvändskär	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Vinkel γ	75 grad
möjlig fasbredd b	7 mm
möjlig fasbredd l	27,5 mm
möjlig fasbredd h	27 mm
effektivt antal skär Z_{eff}	3
Största \emptyset D_1	33 mm
Passande vändskär	AP.. 1003

Tandmatning vid h_{\max}	0,11 mm
Antal vändskärspaltor	9
Skafutförande	med hål
Invändig	ja
Verktogsbyte	PowerCard
Produktslag	Fasningsfräs

Tillbehör

Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP
Vändskärsskruvsats 10 delar	219814
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 1,2 Nm	211750 1,2