

HOLEX®**Sladdlös LED-lysrörslampa 8 W IP65****Beställningsdata**

Ordernummer	081251
GTIN	2050001761835
Artikelklass	02A

Beskrivning**Utförande:**

Sladdlös damm- och stänkskyddad (**IP65**) stavlampa med ficklampsfunktion på gaveln och stark, bländfri allmänbelysning på långsidan: vridbara plastkrokar. Med på/av-knapp, laddare och laddningsbara litiumjonbatterier 3,7 V/3,3 Ah.

IP-skyddsklass: IP 65

ATEX-zon: ingen

Ljusflöde: 500 lm

brinntid: 3 h

Batterityp: Litiumjon

Antal ingående batterier: 1

Teknisk beskrivning

batterikapacitet	3,3 A·h
ljusflöde	500 lm
Energiförsörjning	Batteridriven
Antal ingående batterier	1
IP-skyddsklass	IP 65
brinntid	3 h
Batterispänning	3,7 V
Batterityp	Litiumjon
ATEX-zon	ingen

