

**VNMG 160408, Sort: CA510****Beställningsdata**

Ordernummer	251754 CA510
GTIN	4960664700073
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Skärdjup a_p	0,2 - 2,5 mm
Primäranvändning	P
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärhastighet v_c primär användning	180 - 590 m/min
Matning f	0,13 - 0,4 mm/v
spån-brytare	PQ
Hörnradie	0,8 mm
Sort	CA510
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	VNMG 160408
Antal byten/skär	4

Produktslag

Vändskär för svarvning