



## Line Light sladdlös inspektionslampa, Typ: 465



### Beställningsdata

Ordernummer	081341 465
GTIN	5708997352441
Artikelklass	08C

### Beskrivning

#### Utförande:

Arbetslampan Line Light är tillverkad av extruderad akrylprofil med **integrerad lins** (spridningsvinkel 75°) och är därigenom synnerligen **robust och stöttålig**. Med extra ficklampa i änden (150 lumen).

Lampan kan vridas i hållaren och ställas in så att den inte bländar.

#### Funktion:

IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

#### leveransinnehåll:

Arbetslampa med batteri, nätdel, clipshållare med magnet och fixerbar krok.

### Teknisk beskrivning

IP-skyddsklass	IP 65
ATEX-zon	ingen
brinntid	1,5 h
ljusflöde	150 - 600 lm
totallängd	357 mm
Huvud-Ø	25 mm
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Belysning	LED-modul

batterikapacitet	2,6 Ah
Antal ingående batterier	1
Batterityp	Litiumjon
strålningsvinkel	75 grad
Batterispänning	3,7 V
färgtemperatur	6000 K
ljuseffekt	2,6 W
vikt	220 g
Produktslag	Inspektionslampa