

HOLEX®**DNMG 150604 Set om 10 stycken, Sort: HBX020****Beställningsdata**

Ordernummer	250806 HBX020
GTIN	4045197663559
Artikelklass	22D

Beskrivning

DNMG 150604 Set om 10 stycken HBX020 Sort: HBX020

spån-brytare: PM

Skärdjup a_p : 1 - 5 mmMatning f : 0,1 - 0,5 mm/vSkärhastighet v_c primär användning: 80 - 300 m/min**Teknisk beskrivning**

Matning f	0,1 - 0,5 mm/v
Skärförhållande	snitt intermittent
spån-brytare	PM
Hörnradie	0,4 mm
Skärdjup a_p	1 - 5 mm
Primäranvändning	P
Skärhastighet v_c primär användning	80 - 300 m/min

Sort	HBX020
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
Serie	Borrstång
Serie	eco-QT-/ eco-skärhållare
Serie	Skärhållare
Serie	QuickTurn skärhållare
Serie	Skärhuvud
ISO-kod vändskär	DNMG 150604
Antal byten/skär	4
Vändskärstilldelning	neutral