

HOLEX®**DNMG 150608 Set om 10 stycken, Sort: HBX130****Beställningsdata**

Ordernummer	250807 HBX130
GTIN	4045197663610
Artikelklass	22D

Beskrivning

DNMG 150608 Set om 10 stycken HBX130 Sort: HBX130

spån-brytare: MM

Skärdjup a_p : 1 - 5 mm

Matning f : 0,1 - 0,5 mm/v

Skärhastighet v_c primär användning: 60 - 200 m/min

Teknisk beskrivning

Skärdjup a_p	1 - 5 mm
Hörnradie	0,8 mm
Skärförhållande	snitt intermittent
Primäranvändning	M
spån-brytare	MM
Matning f	0,1 - 0,5 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning	60 - 200 m/min

Sort	HBX130
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
Serie	Borrstång
Serie	eco-QT-/ eco-skärhållare
Serie	Skärhållare
Serie	QuickTurn skärhållare
Serie	Skärhuvud
ISO-kod vändskär	DNMG 150608
Antal byten/skär	4
Vändskärstilldelning	neutral