

Garant**CC.T 120404, Sort: HB7020**

Beställningsdata

Ordernummer	260158 HB7020
GTIN	4045197698872
Artikelklass	21G

Beskrivning

CC.T 120404 HB7020 Sort: HB7020
spån-brytare: SM
Tolerans: M
Skärdjup a_p : 0,2 - 4 mm
Matning f : 0,1 - 0,3 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 120 - 350 m/min

Teknisk beskrivning

Skärdjup a_p	0,2 - 4 mm
Skärförhållande	snitt intermittent
Hörnradie	0,4 mm
Primäranvändning	P
Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning	120 - 350 m/min
spån-brytare	SM

Sort	HB7020
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	CCMT 120404
Antal byten/skär	2
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning