

**CCMT 09T302, Sort: CA525****Beställningsdata**

Ordernummer	260194 CA525
GTIN	4960664679034
Artikelklass	25E

**Beskrivning**

CC.T 09T302 CA525 Sort: CA525  
spån-brytare: GK  
Tolerans: M  
Skärdjup  $a_p$ : 0,5 - 3 mm  
Matning  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 80 - 330 m/min

**Teknisk beskrivning**

Skärdjup $a_p$	0,5 - 3 mm
spån-brytare	GK
Primäranvändning	P
Skärförhållande	snitt intermittent
Skärhastighet $v_c$ primär användning	80 - 330 m/min
Hörnradie	0,2 mm
Matning $f$	0,1 - 0,3 mm/v

Sort	CA525
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	CCMT 09T302
Antal byten/skär	2
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning