

**KOMET® stomme, 4×D, Ø DC: 46mm****Beställningsdata**

Ordernummer	236653 46
GTIN	4047109095915
Artikelklass	24K

Beskrivning**Utförande:**

- **Processäker till 4×D.**
- **Styv skiljepunkt mellan stomme och borrhkrona.**
- **Skaftutförande ABS.**

Användningsdata:

För roterande och stående samt lodrät och vågrät användning i alla material.

OBS!:

Ytterligare storlekar och reservdelar på begäran.

Teknisk beskrivning

passar för borrhkrona	46 - 54 mm
ABS® skaftdiameter D_s	80 mm
Grundstommens diameter d_1	44,5 mm
totallängd L_{tot}	280 mm
Effektiv längd L_1	215 mm
Nominell $\varnothing D$	46
Borrdjup för vändskärsborr upp till	4×D
Skaft	ABS
Invändig	ja
Produktslag	Vändskärsborrar

