

**KOMET® stomme, 8×D, Ø DC: 65mm****Beställningsdata**

Ordernummer	236654 65
GTIN	4047109096004
Artikelklass	24K

Beskrivning**Utförande:**

- **Processäker till 8 (9)×D.**
- **Styv skiljepunkt mellan stomme och borrhkrona.**
- **Skaftutförande ABS.**

Användningsdata:

För roterande och stående samt lodrät och vågrät användning i alla material.

OBS!:

Ytterligare storlekar och reservdelar på begäran.

Teknisk beskrivning

totallängd L_{tot}	640 mm
passar för borrhkrona	65 - 71 mm
Grundstommens diameter d_1	63,5 mm
Effektiv längd L_1	560 mm
ABS® skaftdiameter D_s	80 mm
Nominell Ø D	65
Borrdjup för vändskärsborr upp till	8×D
Skaft	ABS
Invändig	ja
Produktslag	Vändskärsborrar

