

Garant**Skärhållare, Höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 16/08mm****Beställningsdata**

Ordernummer	251916 16/08
GTIN	4045197651327
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Funktionsbredd L ₄	25 mm
Huvudängd L ₁	20 mm
Vändskärsstorlek	8 mm
Underläggsplatta	259031 40
Fjäder-sats	259044 2
ISO-kod hållare	PWLNR/L 1616H08
Hävarmsskruv	259018 2
Passande vändskär	WN.. 0804..
Skaftmått	16 mm
Hävarm	259015 2
Fjäderstift-sats	259047 2
totallängd L	100 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	95 grad

Användning	Plansvarvning
Användning	Längdsvarvning utvändig
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

Hävarmsskruv Typ 8	259018 8
Hävarm Typ 9	259015 9
Fjäderstiftsats10 delar Typ 2	259047 2
Precisionsbits för sexkant, 1/4 tum E 6,3 sexkant 3 mm	674242 3
Fjäder-sats10 delar Typ 2	259044 2
Underläggsplatta Typ 40	259031 40
Hävarmsskruv Typ 2	259018 2
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500