

**KOMET® stomme, 6×D, Ø DC: 65mm****Beställningsdata**

Ordernummer	236652 65
GTIN	4047109095960
Artikelklass	24K

**Beskrivning****Utförande:**

- **Processäker till 6×D.**
- **Styv skiljepunkt mellan stomme och borrhkrona.**
- **Skaftutförande ABS.**

**Användningsdata:**

För roterande och stående samt lodrät och vågrät användning i alla material.

**OBS!:**

Ytterligare storlekar och reservdelar på begäran.

**Teknisk beskrivning**

totallängd $L_{tot}$	500 mm
Effektiv längd $L_1$	420 mm
ABS® skaftdiameter $D_s$	80 mm
Grundstommens diameter $d_1$	63,5 mm
passar för borrhkrona	65 - 71 mm
NominellØ D	65
Borrdjup för vändskärsborr upp till	6×D
Skaft	ABS
Invändig	ja
Produktslag	Vändskärsborrar

