


**KOMET® stomme, 6×D, Ø DC: 72mm**

**Beställningsdata**

Ordernummer	236652 72
GTIN	4047109095977
Artikelklass	24K

**Beskrivning**
**Utförande:**

- **Processäker till 6×D.**
- **Styv skiljepunkt mellan stomme och borrhkrona.**
- **Skaftutförande ABS.**

**Användningsdata:**

För roterande och stående samt lodrät och vågrät användning i alla material.

**OBS!:**

Ytterligare storlekar och reservdelar på begäran.

**Teknisk beskrivning**

passar för borrhkrona	72 - 81 mm
Effektiv längd $L_1$	460 mm
Grundstommens diameter $d_1$	70,5 mm
ABS® skaftdiameter $D_s$	100 mm
totallängd $L_{tot}$	540 mm
Nominell Ø D	72
Borrdjup för vändskärsborr upp till	6×D
Skaft	ABS
Invändig	ja
Produktslag	Vändskärsborrar

