

 **KOMET****KOMET® stomme, 4×D, Ø DC: 20mm****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 236653 20     |
| GTIN         | 4047109076198 |
| Artikelklass | 24K           |

**Beskrivning****Utförande:**

- **Processäker till 4×D.**
- **Styv skiljepunkt mellan stomme och borrhkrona.**
- **Skaftutförande ABS.**

**Användningsdata:**

För roterande och stående samt lodrät och vågrät användning i alla material.

**OBS!:**

Ytterligare storlekar och reservdelar på begäran.

**Teknisk beskrivning**

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| totallängd $L_{tot}$                | 145 mm          |
| Grundstommens diameter $d_1$        | 19 mm           |
| passar för borrhkrona               | 20 - 25 mm      |
| ABS® skaftdiameter $D_s$            | 50 mm           |
| Effektiv längd $L_1$                | 113 mm          |
| Nominell Ø D                        | 20              |
| Borrdjup för vändskärsborr upp till | 4×D             |
| Skaft                               | ABS             |
| Invändig                            | ja              |
| Produktslag                         | Vändskärsborrar |

