

Garant**Invändig skärhållare stål, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 40/08mm****Beställningsdata**

Ordernummer	251936 40/08
GTIN	4045197651433
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Mittförskjutning L_3	27 mm
Passande vändskär	WN.. 0804..
Vändskärsstorlek	8 mm
Minimiförbörningshåldiameter D_{min}	50 mm
Skruvsats	259023 3
Underläggsplatta	259031 41
ISO-kod hållare	A40T MWLNR/L08
Stift	259049 5
Spännjärn	259038 12
totallängd L	300 mm
Spännhöjd L_2	38,5 mm
Inställningsvinkel κ	95 grad
Skaftdiameter D_s	40 mm
Norm	DIN 8024
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja

Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Spännjärn Typ 12	259038 12
Skruvsats 10 delar Typ 3	259023 3
Stift Typ 5	259049 5
Underläggsplatta Typ 41	259031 41
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Momentskruvdragare med skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500