

Garant**Skärhållare, Vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 25/06mm****Beställningsdata**

Ordernummer	251917 25/06
GTIN	4045197651372
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Underläggsplatta	259031 25
Hävarm	259015 9
ISO-kod hållare	PWLNLR/L 2525M06
Funktionsbredd L ₄	32 mm
Fjäderstift-sats	259047 3
Passande vändskär	WN.. 0604..
Vändskärsstorlek	6 mm
Skaftmått	25 mm
Huvudängd L ₁	16 mm
Hävarmsskruv	259018 6
Fjäder-sats	259044 5
totallängd L	150 mm
Norm	DIN ISO 5610
Användning	Vänster
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	95 grad

Användning	Plansvarvning
Användning	Längdsvävning utvändig
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

Hävarmsskruv Typ 6	259018 6
Underläggsplatta Typ 25	259031 25
Fjäderstiftsats10 delar Typ 3	259047 3
Fjäder-sats10 delar Typ 5	259044 5
Hävarm Typ 9	259015 9
Precisionsbits för sexkant, 1/4 tum E 6,3 sexkant 2,5 mm	674242 2,5
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500