

 KOMET**KOMET® stomme, 4×D, Ø DC: 33mm****Beställningsdata**

Ordernummer	236653 33
GTIN	4047109076259
Artikelklass	24K

Beskrivning**Utförande:**

- **Processäker till 4×D.**
- **Styv skiljepunkt mellan stomme och borkrona.**
- **Skaftutförande ABS.**

Användningsdata:

För roterande och stående samt lodrät och vågrät användning i alla material.

OBS!:

Ytterligare storlekar och reservdelar på begäran.

Teknisk beskrivning

Grundstommens diameter d_1	32 mm
ABS® skaftdiameter D_s	50 mm
totallängd L_{tot}	195 mm
Effektiv längd L_1	160 mm
passar för borkrona	33 - 39,2 mm
NominellØ D	33
Borrdjup för vändskärsborr upp till	4×D
Skaft	ABS
Invändig	ja
Produktslag	Vändskärsborrar

