

**KOMET® stomme, 8×D, Ø DC: 55mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 236654 55 |
| GTIN | 4047109095991 |
| Artikelklass | 24K |

Beskrivning**Utförande:**

- Processäker till 8 (9)×D.
- Styv skiljepunkt mellan stomme och borrhkrona.
- Skaftutförande ABS.

Användningsdata:

För roterande och stående samt lodrät och vågrät användning i alla material.

OBS!:

Ytterligare storlekar och reservdelar på begäran.

Teknisk beskrivning

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Grundstommens diameter d_1 | 53,5 mm |
| passar för borrhkrona | 55 - 64 mm |
| Effektiv längd L_1 | 495 mm |
| totallängd L_{tot} | 560 mm |
| ABS® skaftdiameter D_s | 80 mm |
| Nominell Ø D | 55 |
| Borrdjup för vändskärsborr upp till | 8×D |
| Skaft | ABS |
| Invändig | ja |
| Produktslag | Vändskärsborrar |

