

**CCMT 120408, Sort: CA510****Beställningsdata**

Ordernummer	260204 CA510
GTIN	4960664696536
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Skärförhållande	kontinuerligt
Skärhastighet v_c primär användning	140 - 450 m/min
spån-brytare	GK
Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
Primäranvändning	P
Skärdjup a_p	0,5 - 3 mm
Hörnradie	0,8 mm
Sort	CA510
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	CCMT 120408
Antal byten/skär	2

Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning