


**Garant****Skärhållare, Vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 20/11mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260307 20/11
GTIN	4045197652560
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

Funktionsbredd L <sub>4</sub>	25 mm
Huvudängd L <sub>1</sub>	15 mm
Vändskärsstorlek	11 mm
Passande vändskär	DC.. 11T3..
Underläggsplatta	269005 3
Skrivsats förvändskär	269028 2
ISO-kod hållare	SDHCR/L 2020K11
Skruv för underläggsplatta	269013 2
Skaftmått	20 mm
totallängd L	125 mm
Norm	DIN ISO 5610
Användning	Vänster
Invändig	nej
Inställningsvinkel k	107,5 grad
Användning	Plansvarvning
Användning	Längdsvärning utvändig

Produktslag

Skärhållare

**Tillbehör**

Skruv för underläggsplatta Typ 2

269013 2

Underläggsplatta Typ 3

269005 3

Skruvsats förvändskär Typ 22

269028 22

Skruvsats förvändskär Typ 2

269028 2

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15

674248 TX15

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm

659957 500