


**Garant****Skärhållare, Vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 25/11mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260307 25/11
GTIN	4045197655301
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

Skruvsats för vändskär	269028 2
Huvudängd L <sub>1</sub>	21 mm
ISO-kod hållare	SDHCR/L 2525M11
Vändskärsstorlek	11 mm
Skruv för underläggsplatta	269013 2
Skaftmått	25 mm
Funktionsbredd L <sub>4</sub>	32 mm
Passande vändskär	DC.. 11T3..
Underläggsplatta	269005 3
totallängd L	150 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändig	nej
Inställningsvinkel k	107,5 grad
Användning	Plansvarvning
Användning	Längdsvarvning utvändig

Produktslag

Skärhållare

**Tillbehör**

Skruvsats förvåndskär Typ 22

269028 22

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15

674248 TX15

Skruv för underläggsplatta Typ 2

269013 2

Underläggsplatta Typ 3

269005 3

Skruvsats förvåndskär Typ 2

269028 2

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm

659957 500