

**Garant****Skärhållare, Vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 25/11mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260309 25/11
GTIN	4045197652645
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

Huvudängd L <sub>1</sub>	21,5 mm
Vändskärsstorlek	11 mm
ISO-kod hållare	SDJCR/L 2525M11
Funktionsbredd L <sub>4</sub>	32 mm
Underläggsplatta	269005 3
Skruvsats förvändskär	269028 2
Passande vändskär	DC.. 11T3..
Skruv för underläggsplatta	269013 2
Skaftmått	25 mm
totallängd L	150 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	93 grad
Användning	Plansvarvning
Användning	Längdsvarvning utvändig

Produktslag

Skärhållare

**Tillbehör**

Underläggsplatta Typ 3	269005 3
Skruvsats förvändskär Typ 22	269028 22
Skruv för underläggsplatta Typ 2	269013 2
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Skruvsats förvändskär Typ 2	269028 2
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500